

Je höher die Dioptrienstärke des Adlerauges, desto größer sollte der Durchmesser der Kornsenkung gewählt werden!

Adlerauge dpt	Visierlänge	Klarsichkorn
Luftgewehr 10 m		
0.3	75 cm	4.4 - 4.9
0.5	75 cm	4.9 - 5.4
0.75	75 cm	5.4 -
0.3	95 cm	5.3 – 5.8
0.5	95 cm	6.0 – 6.5
0.75	95 cm	6.5 -
Zimmerstutzen 15 m		
0.3	80 cm	4.2 - 4.7
0.5	80 cm	4.7 - 5.2
0.75	80 cm	5.2 -

Die Adleraugen sind, für die Waffenkontrolle sofort ersichtlich, da sie mit der Dioptrienzahl gekennzeichnet sind.

Adlerauge dpt	Visierlänge	Klarsichkorn
KK 50 m		
0.3	80 cm	3.8 - 4.4
0.5	80 cm	4.2 - 4.7
0.75	80 cm	4.7 -
0.3	90 cm	4.2 – 4.8
0.5	90 cm	5.2 – 5.8
0.75	90 cm	5.8 -
0.3	100 cm	4.8 – 5.3

0.5	100 cm	5.8 – 6.4
-----	--------	-----------

0.75	100 cm	6.4 -
------	--------	-------

KK 100 m

0.5	80 cm	4.0 – 4.5
-----	-------	-----------

0.75	80 cm	4.5 -
------	-------	-------

0.5	90 cm	4.7 - 5.2
-----	-------	-----------

0.75	90 cm	5.2 -
------	-------	-------

0.5	100 cm	5.5 - 6.0
-----	--------	-----------

0.75		6.0 - 11,0
------	--	------------